




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042ALS0010F03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 10...30 DC

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -20...70

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm] 29 x 15 x 44

Υλικό κατασκευής PA 6.6

Υλικό μορφοποιημένου σώματος PA 6.6

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης Αλουμίνιο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ

E10635



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH042ALS0010F03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,5 mm; Ακτινοβολημένο; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA 6.6; Κλείδωμα: Αλουμίνιο



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε