


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC052

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

