


Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EBC012

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Βαθμός προστασίας		II
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	4
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	10


Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-15...80
Βαθμός προστασίας		IP 67



Κυτία διακλάδωσης


ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	28 x 60 x 152
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		8
Σχεδίαση κονέκτορα		M12
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	16 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση		
Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm		
		

Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Σύνδεση



E10659



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

