


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK190MSS0005B19

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 65
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 49
Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος





Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK190MSS0005B19

Σύνδεση

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο