




Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Γκρι

Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Με ενισχυτή
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	12...40 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 65
Μηχανικά δεδομένα	
Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας	

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

