




Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC018

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος		






Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

