


Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0025H11

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EBC039

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά
υπομονάδα / θύρα

[A]

4

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

12



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0025H11

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-15...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	18 x 54 x 127
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		8
Σχεδίαση κονέκτορα		M12
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 25 m, PUR, Χωρίς αλογόνο; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάσταση		
Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm		



Κυτία διακλάδωσης

ZDO8H059MSS0025H11

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
VT =	Μωβ
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο