




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH042MSS0005E04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PVC διαφανής
------------------	--	--------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PVC, διαφανής
------------------------------	--	---------------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC, διαφανής; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




E10717



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH042MSS0005E04

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό