


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040VAS0005A04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC002

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 47
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PUR
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
------------------------------	--	----------------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10724



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH040VAS0005A04

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό