


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH030VAS0005A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC002

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 47
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PUR
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
------------------------------	--	----------------------------------

Παρατηρήσεις



Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGH030VAS0005A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 5 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

**Σύνδεση**

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
	Μπλε