


## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAH040PLSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11509 ή E11658

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |                     |
|------------------|-----|---------------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 125 AC / < 150 DC |
|------------------|-----|---------------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -40...85 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |  |       |
|-------------------|--|-------|
| Βαθμός προστασίας |  | IP 67 |
|-------------------|--|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 35 x 20 x 30 |
|------------|------|--------------|

|                  |  |     |
|------------------|--|-----|
| Υλικό κατασκευής |  | PBT |
|------------------|--|-----|

|                              |  |     |
|------------------------------|--|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος |  | PBT |
|------------------------------|--|-----|

|                              |  |    |
|------------------------------|--|----|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |  | PA |
|------------------------------|--|----|

## Παρατηρήσεις

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Τμχ συσκευασίας |  | 1 τμχ |
|-----------------|--|-------|

# E10774



## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας


SDOAH040PLSFKPG

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA



### Σύνδεση

