


## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 250 AC/DC |
|------------------|-----|-------------|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Βαθμός προστασίας | IP 68 |
|-------------------|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Υλικό κατασκευής | PUR |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
|------------------------------|-----|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ZnAl/Ni |
|------------------------------|---------|

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλειδώμα: ZnAl/Ni





## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAH040ZDS0005A04STGH040ZDS

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, μαύρο; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Σύνδεση



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ZnAl/Ni

