


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040ZDS0015A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	15 x 15 x 47
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		PUR
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PUR
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
------------------------------	--	--

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 15 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος





Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040ZDS0015A03

Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε