




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030MSS0005E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας		III
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας		
Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος		



E10787



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030MSS0005E03

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε