




Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAH040MSSFPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 125 AC / < 150 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	36 x 20 x 35
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: PG 7

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



E10790



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAH040MSSFKPG

Σύνδεση

