


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAJ040PLSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E10013

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...85

Βαθμός προστασίας

IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

43 x 25 x 36

Υλικό κατασκευής

PBT

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PBT

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ULTRAMID

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAJ040PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: PG 9

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M18, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: ULTRAMID; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

