


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF032VAS0010A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10813



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAF032VAS0010A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
	Μπλε