


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Εφαρμογή

Εφαρμογή

NAMUR

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 15 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

51,9

Διαστάσεις

[mm]

31 x 14,5 x 38

Υλικό κατασκευής

TPU; PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU / PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Βίδα

Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Για χρήση σε ζώνη 0, ομάδα IIB ή IIC, ο χρήστης πρέπει να αποφύγει αυξημένη ηλεκτροστατικά φορτισμένη επικάλυψη στους κονέκτορες.



Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας


VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC, Μπλε, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

