


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Εφαρμογή

NAMUR

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 15 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

30 x 15 x 39

Υλικό κατασκευής

TPU; PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU / PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Βίδα

Πεδίο για ετικέτα

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN


Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

**Ηλεκτρική συνδεσμολογία**

Καλώδιο: 0,3 m, PVC, Μπλε, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Σύνδεση**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου B DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

