


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030MSS0005A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11490

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC / < 75 DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	17 x 10 x 26
Υλικό κατασκευής	TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




E10830



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030MSS0005A03

Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε