


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E10411

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 O-ring

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 9
-----------------------	--	------

Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
------------------	--	---------------------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

**Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα**

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό