


E10844



Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS




Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς αλογόνο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης		Ναι; (VDR)
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	45,7
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βίδα	
	Πεδίο για ετικέτα	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);
Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου C DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);
Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

