


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Εφαρμογή NAMUR

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] < 15 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...90

Βαθμός προστασίας IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm] 30 x 15 x 39

Υλικό κατασκευής TPU; PUR

Υλικό μορφοποιημένου σώματος TPU / PUR

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα Βίδα

Πεδίο για ετικέτα

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας 1 τμχ




Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,6 m, PUR / PVC, Μπλε, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου C DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

