


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGA030VAS0005E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...70

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

15 x 15 x 42

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E10850



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGA030VAS0005E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PVC, Κίτρινο, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 1/2", ίσιες; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση



GN = Χρώματα κλώνων :
RD/BK = Πράσινο
RD/WH = κόκκινο/μαύρο
κόκκινο/λευκό