


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAH050VAN00,6A02

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Εφαρμογή

NAMUR

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 15 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

39 x 30 x 15

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξειδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAH050VAN00,6A02

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 0,6 m, PVC, Μπλε, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L);

Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

**Σύνδεση**1 WH2 BK