


Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Βαθμός προστασίας

IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής

PVC

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PVC

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,7...0,9 Nm

