


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAF030ZDS0002A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας	III

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας	IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις [mm]	17 x 10 x 27
Υλικό κατασκευής	PUR
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAF030ZDS0002A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου

**Σύνδεση**

BN = Χρώματα κλώνων :
BK = Καφέ
BU = μαύρο
Μπλε