




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK120MSS0010A

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 65
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 49
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		Ορείχαλκος επινικελωμένος
------------------	--	---------------------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	--	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)
--

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M23, ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος
--



E10896



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGK120MSS0010A

Σύνδεση

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/VE