


Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EBC050

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα

[A]

2

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-15...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης

4

Σχεδίαση κονέκτορα

M8

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου
λειτουργία

4 x LED, Κίτρινο

1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Κυτία διακλάδωσης


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

