


## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

10...30 DC

Βαθμός προστασίας

III

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 67

## Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων

Ενεργοποίησης εξόδου  
λειτουργία

1 x LED, Κίτρινο

1 x LED, Πράσινο

## Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, Χωρίς αλογόνο; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Σύνδεση



## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

