


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGF030VAS0010A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V] | < 60 AC/DC |
| Βαθμός προστασίας    | III        |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Διαστάσεις [mm]              | 10 x 10 x 33                     |
| Υλικό κατασκευής             | PUR                              |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR                              |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGF030VAS0010A03

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PUR / PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)



### Σύνδεση



|      |                  |
|------|------------------|
| BK = | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | μαύρο            |
| BU = | Καφέ             |
|      | Μπλε             |