


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH050MSS0002H05

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC073

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

27 x 15 x 39

Υλικό κατασκευής

TPU

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAH050MSS0002H05

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό