


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

AVDAB031--S0002A03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 AC/DC
Προστασία υπέρτασης		Ναι; (VDR)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Υλικό κατασκευής		PVC
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PVC
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10972



Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

AVDAB031--S0002A03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου B DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PVC; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BU =	Καφέ
GN/VE =	Μπλε
	πράσινο/κίτρινο