


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGF030MSS0008B03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC / < 75 DC
----------------------	-------------------

Βαθμός προστασίας	III
-------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...90
--------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	TPU
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU
------------------------------	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

E10974



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGF030MSS0008B03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 8 m, PUR, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN =	Χρώματα κλώνων :
BK =	Καφέ
BU =	μαύρο
	Μπλε