


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH080MSS0010A06



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	468,7
Διαστάσεις	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10977



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOGH080MSS0010A06

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος



Σύνδεση

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο