




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH080MSS0002A06

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



| Ηλεκτρικά δεδομένα                                                                                             |      |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Τάση λειτουργίας                                                                                               | [V]  | < 30 AC / < 36 DC          |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                                                                                         |      |                            |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                                                                                      | [°C] | -25...90                   |
| Βαθμός προστασίας                                                                                              |      | IP 67                      |
| Μηχανικά δεδομένα                                                                                              |      |                            |
| Υλικό κατασκευής                                                                                               |      | TPU                        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος                                                                                   |      | TPU                        |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης                                                                                   |      | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
| Παρατηρήσεις                                                                                                   |      |                            |
| Τμχ συσκευασίας                                                                                                |      | 1 τμχ                      |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                                                                                        |      |                            |
| Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC, μαύρο; 6 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )                                      |      |                            |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας                                                                   |      |                            |
| Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |      |                            |



# E10978



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH080MSS0002A06

### Σύνδεση

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | GN |
| 3 | YE |
| 4 | GY |
| 5 | BN |
| 7 | BU |

|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| GN = | Πράσινο          |
| GY = | Γκρι             |
| WH = | Λευκό            |
| YE = | Κίτρινο          |