


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH080MSS0010A06



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	479
Διαστάσεις	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOAH080MSS0010A06

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 10 m, PUR, μαύρο; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος

**Σύνδεση**

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο