



Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο |
|--------------------------|---------------|

Ηλεκτρικά δεδομένα

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
| Βαθμός προστασίας    | III        |

Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |

Μηχανικά δεδομένα

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Υλικό κατασκευής             | TPU                        |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU                        |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |

Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος





## Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Σύνδεση



### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος

