


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042ZDS0002E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	36 x 15 x 26
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	PUR
------------------	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PUR
------------------------------	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος
------------------------------	--

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH042ZDS0002E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος



Σύνδεση



BN =
BK =
BU =

Χρώματα κλώνων :
Καφέ
μαύρο
Μπλε