


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042ZDS0010E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Έξοδοι

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
|--------------------|-----|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Βαθμός προστασίας | IP 67 |
|-------------------|-------|

## Μηχανικά δεδομένα

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 36 x 15 x 26 |
|------------|------|--------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Υλικό κατασκευής | PUR |
|------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PUR |
|------------------------------|-----|

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος |
|------------------------------|----------------------------------------|

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |
|                 | Λειτουργία           | 1 x LED, Πράσινο |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

# E10011



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα


ADOAH042ZDS0010E03

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PUR; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου, επινικελωμένος



### Σύνδεση



BN =  
BK =  
BU =

Χρώματα κλώνων :  
Καφέ  
μαύρο  
Μπλε