


Καλωδιώσιμος κονέκτορας βαλβίδας

VALVE PLUG TYPE A



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

16

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...125

Βαθμός προστασίας

IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

28

Διαστάσεις

[mm]

42 x 29 x 28

Υλικό κατασκευής

PA

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Καλωδιώσιμος κονέκτορας βαλβίδας


VALVE PLUG TYPE A

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας βαλβίδας τύπου A , Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PA



Σύνδεση

