




Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAC030--SFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø ...6,5 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδα τύπου C DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PA



E10059



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAC030--SFKPG

Σύνδεση

