


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAT052--SFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 65
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	48 x 30 x 65
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	PA
------------------	----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA
------------------------------	----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	PA
------------------------------	----

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAT052--SFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: PG 9

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Ø 28 mm, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: PA



Σύνδεση

