


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAT050--SFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	20...250 AC/DC
------------------	-----	----------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 65
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	65,2
-------	-----	------

Υλικό κατασκευής		PA
------------------	--	----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
------------------------------	--	----

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E10087



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAT050--SFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 5...11 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Ø 28 mm, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA



Σύνδεση

