


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

**Έξοδοι**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
|--------------------|-----|

**Συνθήκες περιβάλλοντος**

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -30...80 |
|---------------------------|------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Βαθμός προστασίας | IP 65 |
|-------------------|-------|

**Μηχανικά δεδομένα**

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Διαστάσεις | [mm] | 20 x 34 x 32 |
|------------|------|--------------|

|                  |    |
|------------------|----|
| Υλικό κατασκευής | PA |
|------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
|------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PA |
|------------------------------|----|

**Οθόνες / στοιχεία χειρισμού**

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |
|                 | Λειτουργία           | 1 x LED, Πράσινο |

**Παρατηρήσεις**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAH042PLSFKPG

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,5 mm<sup>2</sup>; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: PG 7

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: PA



## Σύνδεση

