

E10103




Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή	
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Επιχρυσωμένες επαφές
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	< 600 AC/DC
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...100
Βαθμός προστασίας	IP 68
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	45,36
Σπείρωμα εγκατάστασης	1/2" NPT
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο Ανοδιωμένο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 3 x 1,5 mm ² / AWG 16	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας	
Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: Αλουμίνιο, Ανοδιωμένο; Επαφές: επίχρυσες	




E10103



Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK = μαύρο
GN = Πράσινο
WH = Λευκό

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου