




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

AD0GB030PLS0005E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 68
Μηχανικά δεδομένα		
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 60
Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		PA
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

E10105



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

AD0GB030PLS0005E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: PA



Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
	Μπλε