


**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	26,6
Διαστάσεις	[mm]	25 x 25 x 56
Υλικό κατασκευής		PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		ULTRAMID

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGJ040PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M18, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: ULTRAMID



Σύνδεση

