
# E10140

## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

**ADOGH040MSS0005A**

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου




| | | |
|---|---|---|
| **Ηλεκτρικά δεδομένα** | | |
| Τάση λειτουργίας | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| **Συνθήκες περιβάλλοντος** | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας | | IP 67 |
| **Μηχανικά δεδομένα** | | |
| Διαστάσεις | [mm] | 15 x 15 x 43 |
| Υλικό κατασκευής | | TPU |
| Υλικό μορφοποιημένου σώματος | | TPU |
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
| **Παρατηρήσεις** | | |
| Τμχ συσκευασίας | | 1 τμχ |

# E10140

## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

**ADOGH040MSS0005A**

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 5 m, PUR / PVC, Πορτοκαλί, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος




### Σύνδεση




Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ
BK = μαύρο
BU = Μπλε