




Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042MSS0002E03

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: EVC615

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	65,4
-------	-----	------

Διαστάσεις	[mm]	26 x 15 x 38
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	TPU διαφανής
------------------	--------------

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU, διαφανής
------------------------------	---------------

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
------------------------------	----------------------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH042MSS0002E03

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PUR, μαύρο, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, διαφανής; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm



Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BN =	Καφέ
BK =	μαύρο
BU =	Μπλε